

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 8X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136255 8X0,5
GTIN	4067263162117
Artikelklasse	12H

**Beskrivelse****Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet - afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 7,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstørrelse	M8×0,5
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	8 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	7,5 mm
Norm	DIN 374
Skaftfirkant □	4,9 mm
Antal spånnoter	3

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	80 mm
Gevinddybde	20 mm
Gevindtype	M
Gevindstigning	0,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet