



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 12X1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	132845 12X1
GTIN	4067263161677
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Med skæreansnit.

#### HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 11 mm

### Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	7 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	36 mm
Gevindstørrelse	M12×1
Kernehul-Ø	11 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Samlet længde L	100 mm

Norm	DIN 374
Gevindstigning	1 mm
Gevindtype	MF
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	12 mm
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	17 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet