



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	131265 M6
GTIN	4067263161530
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Samlet længde L	80 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	12 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D _s	6 mm
Kernehul-Ø	5 mm
Gevindstørrelse	M6
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	6 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Antal skær Z	3

Gevindstigning	1 mm
Gevindtype	M
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		