



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	131265 M8
GTIN	4067263161547
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M8
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	16 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Gevindtype	M
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaffirkant <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	6,8 mm

Samlet længde L	90 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		