



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 14X1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	132845 14X1
GTIN	4067263161707
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	9 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1 mm
Gevinddybde	42 mm
Samlet længde L	100 mm
Gevind-Ø	14 mm
Gevindstørrelse	M14×1

Norm	DIN 374
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevindtype	MF
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	13 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	17 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet