



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M24



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	131265 M24
GTIN	4067263161592
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Med skæreansnit.

#### HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

#### HSS-E

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevindstigning	3 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Skafffirkant □	14,5 mm
Gevinddybde	48 mm
Samlet længde L	160 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	24 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Antal skær Z	4

Kernehul-Ø	21 mm
Gevindstørrelse	M24
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		