

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135255 M20
GTIN	4067263162070
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M20
Skaft-Ø D _s	16 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Gevindstigning	2,5 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	50 mm
Antal skær Z	4

Gevind-Ø	20 mm
Samlet længde L	140 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 376
Gevindtype	M
Kernehul-Ø	17,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maximal	egnet