

Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7505, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212245 HART
GTIN	4045197302489
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,16 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHW 1003 MOTN

Type: HÅRD

Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHW 1003 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7505
Tilspænding f_z pr. tand	0,16 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	155 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	140 m/min	H
Stål < 67 HRC	betinget egnet	110 m/min	H
GG (G)	egnet	240 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		