

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 16X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132845 16X1,5
GTIN	4067263161745
Artikelklasse	12H

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	48 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	MF
Gevindstigning	1,5 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M16×1,5

Kernehul-Ø	14,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	100 mm
Gevind-Ø	16 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 374
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	17 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet