

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135255 M8
GTIN	4067263162032
Artikelklasse	12H

**Beskrivelse****Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstørrelse	M8
Samlet længde L	90 mm
Gevinddybde	20 mm
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,25 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm

Gevind-Ø	8 mm
Gevindtype	M
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Kernehul-Ø	6,8 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet