

Garant**RDHT 1604 Diamantbelagt, positiv, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212289 ALU
GTIN	4045197555694
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHT 1604

Type: ALU

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHT 1604
Skæremateriale	HM
Type	HB7810
Tilspænding f_z pr. tand	0,4 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	400 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		