

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 25X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136255 25X1,5
GTIN	4067263162292
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet - afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 23,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Gevindstørrelse	M25×1,5
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevindtype	MF
Skaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 374
Gevind-Ø	25 mm

Samlet længde L	140 mm
Kernehul-Ø	23,5 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	62,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstigning	1,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maximal	egnet