



## Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 5×D, Type: 36



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232260 36
GTIN	4045197592590
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

#### Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 209,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX20

### Teknisk beskrivelse

Ø-område D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Nyttelængde L <sub>1</sub>	209,5 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

---

**Tilbehør**

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15

232990 TX15

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20

232990 TX20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600