



## Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 3×D, Type: 25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232258 25
GTIN	4045197658456
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 85,7 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

### Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX15
Nyttelængde L <sub>1</sub>	85,7 mm
Ø-område D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej

Produkttype

Vendeplattebor

**Tilbehør**

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm

659874 50

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9

232990 TX9

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15

232990 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659957 1600