



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	131265 M4
GTIN	4067263161516
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	63 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,7 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Norm	DIN 371
Gevindstørrelse	M4
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Gevinddybde	8 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	4 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		