



## MultiMaster MM 700 Max Top Akku, Type: 71293661



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Bedst egnet multiTool til maksimalt fremskridt i arbejdet ved udvidelse og renovering med bimetall-savklinge til træ, metal og plast. Takket være værktøjsholderen StarlockMax har du adgang til ca. 180 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.

#### Leveringsomfang:

Tilbehørssæt med 60 dele, lader, 2× AMPShare Li-Ion batteri (18 V / 4 Ah), udsugningsanordning, L-BOXX. 2× E-Cut Standard savklinger curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-savklinger curved (65 mm), 1× E-Cut Precision savklinge (35 mm), 1× E-Cut Precision savklinge (65 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (32 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× segmenteret savklinge (Ø 85 mm), 1× HM segmentsavklinge, 1× HM træfil (trekantet), 1× spartel, 1× skærekniv, paddehatteformet, 1× multi-kniv, 1× slibeplade, perforeret, 10×

slibebark, perforeret (K 60, 80, 120, 180), 1× udsugningsanordning, 1× hurtiglader GAL 1880 CV, 2× li-ion batteripakke(18 V / 4 Ah), 1× kunststof-værktøjskuffert (L-Boxx 136).

**Bemærk:**

Passende akkuer finder du under nr. 073851 – 073858.

## Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Amplitude (oscillationsbevægelse)	2 × 2,0 grader
Producentbetegnelse	AMM 700 Max TOP
Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Svingningstal	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder	StarlockMax
Vægt	1,8 kg
Akku-kapacitet	4 Ah
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

## Tilbehør

Segmentsavklinge, HM Savklinge-Ø 90 mm	077828 90
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077865 90
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077838 100
Savklinge, komplet HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077835 85
Akku-startsæt Type 92604323	073832 92604323
E-Cut-savklingsesortiment, træ + metal 6 dele Udførelse SET	077848 SET
E-Cut-savklinge, diamant Skærebredde 44 mm	077885 44
E-Cut-savklinge, Carbide-Pro Skærebredde 35 mm	077891 35

E-Cut-savklinge, diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 42 mm	077884 42
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077867 90
Akku-startsæt Type 92604324	073832 92604324
E-Cut-savklinge, standard, 5 dele Skærebredde 35 mm	077840 35
E-Cut-savklinge, diamant, SLP-holder Skærebredde 35 mm	077849 35
Akku-startsæt Type 92604325	073832 92604325
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077830 75
E-Cut-savklinge, standard Skærebredde 65 mm	077844 65
E-Cut-savklinge, standard, curved Skærebredde 35 mm	077870 35
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 100 mm	077839 100
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
E-Cut-savklinge, bimetal, Universal Skærebredde 44 mm	077856 44
E-Cut-savklinge, standard Skærebredde 35 mm	077844 35
Segmentsavklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077836 85
E-Cut-savklinge, bimetal, Fine Skærebredde 30 mm	077857 30
HM-rasper, trekantet	077888
MultiMaster MM 700 Max TopBatteri Type 71293462	077805 71293462
Segmentsavklinge, diamant Savklinge-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 32 mm	077884 32
E-Cut-savklinge, bimetal, Precision Skærebredde 35 mm	077850 35
E-Cut-savklinge, bimetal, Long-Life Skærebredde 20 mm	077847 20
E-Cut-savklinge, HM, SLP-holder Skærebredde 35 mm	077858 35
Segmentsavklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077827 100
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077830 90
E-Cut-savklinge, diamant, 1,2 mm	077887
Savklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077834 85

Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-savklinge, Carbide Pro Skærebredde 35 mm	077893 35
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 85 mm	077838 85
E-Cut-savklinge, standard, 5 dele Skærebredde 65 mm	077840 65
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077865 75
E-Cut-savklingsesortiment, MiniCut3 dele Udførelse SET	077859 SET
E-Cut-savklinge, standard, curved Skærebredde 50 mm	077870 50
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077829 75