



High-performance-fræser MFH Harrier, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 40/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222055 40/3
GTIN	4960664707553
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningsstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SOMT..
Vendeplatteskrue	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Skær-Ø D _c	40 mm
Udhængslængde L ₁	50 mm
Samlet længde L _{i alt}	112 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,5 mm
Vendeplattestørrelse	10
Antal skær Z	3

Ø D ₃	23 mm
maks. skærddybde a _{p maks} ved LD-geometri	3,5 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	63 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,92 grader
Ramplinglængde L for α _{maks}	22,4 mm
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229717
--------------	--------