

HOLEX**LED-akku-stavlygte, Længde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081564 300
GTIN	4067263252573
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sammenfoldelige og slanke LED-batteriarbejdslamper med **tre belysningsmuligheder**. Kan bruges til mange formål takket være det slanke design og de to magneter.

- **Et spotlys og to hovedlys.**
- **Forreste hovedlys kan dæmpes i 2 lysniveauer.**
- **180 graders sammenfoldelig.**
- **Altid styr på ladetilstanden takket være LED-displayet.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Lyskilde	LED-modul

Lysnet	80 - 300 lm
Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Brændetid	3 - 6 h
Antal medfølgende akkuer	1
Vægt	98 g
Totalbredde	35 mm
Produkttype	Inspektionslampe