



## High-performance-fræser MFH Harrier, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222065 80/6
GTIN	4960664707751
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

#### Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Ø $D_3$	56 mm
maks. skæredybde $a_{p maks}$ ved LD-geometri	5 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Vendeplattestørrelse	14
passende vendeskærplatter	SOMT..

Vendeplatteskrue	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Skær-Ø $D_c$	80 mm
Antal skær Z	6
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	136 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	158 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	55 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,38 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	10 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229719
-------------	--------