



## MultiMaster AMM 500 Plus Top 0-version, Type: 71293863



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektivt multitool til hurtigt fremskridt i arbejdet (ved udvidelse og reparation) med mere end 30 dele tilbehør til savning i træ og metal, slibning, fliser og mere.

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

#### Leveringsomfang:

1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× HM-savklinge (Ø 75 mm), 1× HM-træfil (trekantet), 1× spartel, 1× slibepåse, perforeret, 5× slibeplade, perforeret (K 60, 80, 120, 180), 1× udsugningsanordning, 1× kunststof-værktøjskuffert (L-Boxx 136). Nulversion (uden akku).

#### Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073834 – 073845.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	AMM 500 PLUS TOP
Vægt	1,8 kg
Svingningstal	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	18 V
Amplitude (oscillationsbevægelse)	2 × 1,7 grader
Energiforsyning	Akkudrevet
Værktøjsholder	Starlock, Starlock Plus
Antal medfølgende akkuer	0
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

## Tilbehør

Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077867 75
Segmentsavklinge, diamant, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077830 75
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsavklinge, HM, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077829 90
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsavklinge, diamant, 1,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsavklinge, HM, 2,2 mm Savklinge-Ø 90 mm	077865 90
Segmentsavklinge, diamant Savklinge-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsavklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077827 100
Savklinge, komplet HSS, 5 dele Savklinge-Ø 85 mm	077835 85

E-Cut-savklingsesortiment, træ + metal 6 dele Udførelse SET	077848 SET
Savklinge, bi-metal HSS, 5 dele Savklinge-Ø 100 mm	077839 100
Segmentsavklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077836 85
Savklinge, komplet HSS Savklinge-Ø 85 mm	077834 85
Segmentsavklinge, HM Savklinge-Ø 90 mm	077828 90
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 100 mm	077838 100
E-Cut-savklingsesortiment, MiniCut 3 dele Udførelse SET	077859 SET
Savklinge, bi-metal HSS Savklinge-Ø 85 mm	077838 85