



## High-performance-fræser MFH Harrier, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

#### Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SOMT..
Holdegevind M	M16
Vendeplatteskrue	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1,5 mm
Vendeplattestørrelse	10
maks. skæredybde a <sub>p maks</sub> ved LD-geometri	3,5 mm

Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	14,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,43 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229717
--------------	--------