

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8xD, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232255 48
GTIN	4045197592545
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling. **Ligenotet.**

**Bemærk:**

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær  $Z$ : 2

Ø-område  $D_c$ : 48 - 65 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 422,3 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 40 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 70 mm

Spændeskruer: 232990 TX20

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	422,3 mm
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område $D_c$	48 - 65 mm
Skaftlængde $L_s$	70 mm
Antal skær $Z$	2
Udførelse	8xD
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600