



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 5×D, Type: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232260 25
GTIN	4045197592583
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 25 - 35 mm

Nyttelængde L₁: 187,3 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX15
Ø-område D _c	25 - 35 mm
Nyttelængde L ₁	187,3 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600