



## High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Artikelklasse	28R

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

### Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Vendeplattestørrelse	09
passende vendeskersplatter	XD..
Skær-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	70 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	250 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1,5 mm
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	49 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,88 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	16,3 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	13 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229918
--------------	--------