

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 3×D, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232258 48
GTIN	4045197658470
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Ligenotet.**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 48 - 65 mm

Nyttelængde L₁: 130,1 mm

Morsekonus MK, størrelse: 5

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	48 - 65 mm
Nyttelængde L ₁	130,1 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Morsekonus MK, størrelse	5
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm

659874 50

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20

232990 TX20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659957 1600