

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232265 25
GTIN	4045197592644
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 25 - 35 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 289 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer	232990 TX15
Ø-område $D_c$	25 - 35 mm
Nyttelængde $L_1$	289 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

---

**Tilbehør**

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600