

Garant**GARANT Master Tap Alu maskinsnittap, DLC, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131110 M6
GTIN	4067263829935
Artikelklasse	11I

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-gevindbor, specielt udviklet til **aluminium og ikke-jernholdige legeringer**. **Ekstra lange notgange** og halslængde til brugbare **gevinddybder på op til 4×D**.

- **HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.**
- **Ultra-glat DLC-belægning for slidstyrke og ingen kolde svejsninger.**
- **Ekstra lang spånrumsgometri.**

Teknisk beskrivelse

Skafftirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Norm	Fabriksstandard
Samlet længde L	85 mm
Gevindstigning	1 mm
Gevind-Ø	6 mm
Gevindstørrelse	M6
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	M

Kernehul-Ø	5 mm
Antal skær Z	3
Belægning	DLC
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 4xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	gul
Serie	Master Tap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	35 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	32 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	20 m/min	N
PMMA akryl	betinget egnet	20 m/min	N
PA 66	betinget egnet	18 m/min	N
PEEK	egnet	18 m/min	N
Cu	egnet	18 m/min	N
CuZn	egnet	25 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

våd, minimal

egnet