



## Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130250 M3
GTIN	4067263829690
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**  
Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gevinddybde	6 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 352
Gevindstørrelse	M3
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	3 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

