



Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130250 M20
GTIN	4067263036302
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M20
Kernehul-Ø	17,5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Gevind-Ø	20 mm
Samlet længde L	95 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 352
Gevindstigning	2,5 mm
Skaftfirkant □	12 mm

Gevinddybde	40 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

