



Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 24X1,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**
Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M24×1,5
Samlet længde L	90 mm
Kernehul-Ø	22,5 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevinddybde	48 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	24 mm
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 2181
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3xD ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

