



Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 6X0,75



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5,2 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M6×0,75
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	6 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Gevinddybde	12 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Norm	DIN 2181
Kernehul-Ø	5,2 mm
Gevindtype	MF
Samlet længde L	56 mm
Skæremateriale	HSS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet