

Garant**GARANT Master Tap Alu maskinsnittap ekstra lang, DLC, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131115 M8
GTIN	4067263830030
Artikelklasse	111

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-gevindbor, specielt udviklet til **aluminium og ikke-jernholdige legeringer**. **Ekstra lange notgange** og halslængde til brugbare **gevinddybder på op til 4xD**.

- **HSS-E-PM skæremateriale giver høj skærekantstabilitet.**
- **Ultra-glat DLC-belægning for slidstyrke og ingen kolde svejsninger.**
- **Ekstra lang spånrumsgemetri.**

Med ekstra langt skaft.

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	8 mm
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E PM
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,25 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	28 mm
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevindstørrelse	M8
Skaft-Ø D _s	8 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skaftfirkant □	6,2 mm

Norm	Fabriksstandard
Samlet længde L	180 mm
Belægning	DLC
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 4×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	gul
Serie	Master Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	35 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	32 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	20 m/min	N
PMMA akryl	betinget egnet	20 m/min	N
PA 66	betinget egnet	18 m/min	N
PEEK	egnet	18 m/min	N
Cu	egnet	18 m/min	N
CuZn	egnet	25 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

våd, minimal

egnet