



## Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G1/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130660 G1/2
GTIN	4067263036456
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

#### Anvendelse:

**Til cylindrisk Whitworth-rørgvind DIN-ISO 228/1** (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

### Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	19 mm
Skæremateriale	HSS
Skaftfirkant □	12 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Gevind-Ø	20,96 mm
Gevindstørrelse	G1/2
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Samlet længde L	80 mm
Gevinddybde	41,92 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G

Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		