



## High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Artikelklasse	28R

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XD..
Udhængslængde $L_1$	32 mm
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Vendeplatteskrue	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø $D_3$	9 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	204 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	0,9 mm
Vendeplattestørrelse	06
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	29 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,4 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	8,2 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	10 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229915
--------------	--------