

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 8×D, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232265 48
GTIN	4045197592668
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til boringer op til nøjagtighed IT10. **Ligenotet.**

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område $D_c$	48 - 65 mm
Nyttelængde $L_1$	422,3 mm
Morsekonus MK, størrelse	5
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

**Tilbehør**

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Torx® skruesæt10 dele Drev TX20	232990 TX20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600