

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232255 25
GTIN	4045197592521
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær  $Z$ : 2

Ø-område  $D_c$ : 25 - 35 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 288,9 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 32 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 60 mm

Spændeskruer: 232990 TX15

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Ø-område $D_c$	25 - 35 mm
Nyttelængde $L_1$	288,9 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Skaftlængde $L_s$	60 mm
Antal skær $Z$	2
Udførelse	8×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9	232990 TX9
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600