



Højtydende kølesmørekoncentrat og savolie WM, Indhold: 20l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084244 20
GTIN	2050002070288
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Vandblandbart kølesmøremiddel - uden borsyre - uden sekundære aminer - uden klor HO-kølesmørekoncentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der består af luftfattige og meget raffinerede baseolier. Specielle emulgatorer sikrer et fremragende ydelsesspektrum og giver en semi-transparent emulsion. Derfor er **Ho-kølesmørekoncentratet og savolie WM** langtidsstabil og sikrer en høj korrosionsbeskyttelse selv ved lave koncentrationer. Særligt udvalgte AW-additiver muliggør bearbejdning ved høje skærehastigheder.

Ho-kølesmørekoncentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der kan anvendes universalt, og som er ideel til generel bearbejdning. **Holdbarhed på 12 måneder.**

Ingen farlige stoffer!

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Fordel:

Koncentraterne er **rustbeskyttende**, skånsomme mod lak og **fysiologisk uproblematisk**, meget **modstandsdygtige over for bakterieangreb samt** skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Til indvendig tilførsel af kølesmøremiddel (IKZ) og højtryksegnet.

Anvendelsesdata:

- **Lette bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:20**
- **Svære bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:15**
- **Meget svære bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:10**

Teknisk beskrivelse

Kinematisk viskositet	80-140 mm ² /s
Farve	ravfarvet
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Udførelse	Dunk
pH-værdi	9,4 - 9,7
Form	flydende
Produkttype	Kølesmøremiddel
Refraktometerværdi	1,7