



High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	210 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskærsplatter	XD..
Skaft-Ø D_s , h6	25 mm
Vendeplatteskrue	229916 (T7; 0,8 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,9 mm
Vendeplattestørrelse	06
Ø D_3	14 mm
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	39 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,87 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	13,2 mm
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229916
--------------	--------