

Garant**ZCMX 070304, Type: HBZ025**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Belægning	belagt
Primær anvendelse	P
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning

Type	HBZ025
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 070304
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
passer til værktøjs-Ø D _c	14 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning