


Garant**ZCMX 070304, Type: HBZ310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Artikelklasse	21E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 070304
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,3 mm
Primær anvendelse	N
Type	HBZ310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	PVD

Tilspænding f drejning	0,05 - 0,4 mm
passer til værktøjs-Ø D _c	14 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning