



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper til bundhuller + kernehulsspiralbor, Til metrisk gevind: M3-12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i. Sammensat af maskinsnittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135255 og kernebor nr. 114031

### Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Serie	CleverTap
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371

Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M5	135855 M5
SpiraltapperHSS-E form C M M12	135855 M12
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
SpiraltapperHSS-E form C M M4	135855 M4
SpiraltapperHSS-E form C M M6	135855 M6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
SpiraltapperHSS-E form C M M10	135855 M10
SpiraltapperHSS-E form C M M3	135855 M3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Tom kassette Type 4	146961 4
SpiraltapperHSS-E form C M M8	135855 M8