



## Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 5X0,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

### Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 2181
Skæremateriale	HSS
Skafffirkant □	4,9 mm
Samlet længde L	50 mm
Gevinddybde	10 mm
Gevind-Ø	5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstigning	0,5 mm
Kerne hul-Ø	4,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M5×0,5
Belægning	ubelagt

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		