

Garant**HM-bor med enkelt læbe Samlet længde L 400 mm, AlTiN, Ø: 4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 124004 4 |
| GTIN | 4067263121473 |
| Artikelklasse | 10D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Enkeltkantet ligenotet dybhulsbor til boreddybder på op til 1000 mm i standard og op til 6000 mm efter anmodning. Universelt designet cirkulær form på borehovedet muliggør processikkert arbejde i et omfattende udvalg af materialer.

Bemærk:

Til pålidelig brug af boremaskiner med dybe huller kræves en pilotboring på mindst 4×D med pilotbor nr. 122736 eller 231605 til større diametre eller med pilotbor nr. 122606 til aluminium. Til dybhulsboringer > 50×D skal værktøjet understøttes med en frontramme med intervaller på 50×D. Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boreddybde med det pågældende dybhulsbor. Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Et kølevæsketryk på > 40 bar anbefales.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nominel Ø D_c | 4 mm |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 344 mm |
| Samlet længde L | 400 mm |
| Spånnotlængde L_c | 350 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Skaft-Ø D_s | 10 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| Belægning | AlTiN |
| Skæremateriale | HM |
| Spidsvinkel | 125 grader |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Skaft | DIN 6535 HB |
| Indvendig køling | ja, med maks. 40 bar |
| Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor |
| Semi-standard | ja |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 250 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 200 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 90 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 70 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 50 m/min | P |
| GG | egnet | 80 m/min | K |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |