

**Garant****Hårdmetalindsatser til aksial indstikning højre, Ø Dmin indstik D1/D2:  
14/20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274055 14/20
GTIN	4067263036517
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling og ekstra frifladekøling.

**Advarsel:**

Ordrestørrelse = mindste indstiks-Ø.

Større indstiks-Ø er mulige uden ændringer.

$D_1 = D_{min}$  indvendig Ø.

$D_2 = D_{min}$  udvendig Ø.

L-version med større indstiksdybde  $t_{maks}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,01 - 0,03 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Samlet længde L	64 mm
Spids-midte-afstand $L_3$	2,5 mm
Stikbredde W	3 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	27 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	50 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	90 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	55 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	55 m/min	K
CuZn	betinget egnet	50 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		