



Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130250 M12
GTIN	4067263021964
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 75 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,2 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,75 mm
Gevindstørrelse	M12
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Norm	DIN 352

Skaft-Ø D _s	9 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Skæremateriale	HSS
Gevind-Ø	12 mm
Gevinddybde	24 mm
Kernehul-Ø	10,2 mm
Samlet længde L	75 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		

Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet