

**Garant****GARANT Master eco klemholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525M12
Underlægsplade	259031 49
Plattestørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 8
Klo, skrue , O-ring	259036 22

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 49	259031 49
Spændejernsenhed Type 22	259036 22
Skrue til underlagsplatte Type 8	259027 8