

Garant**GARANT Master eco klemholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højteffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	Master Eco
Skrue til underlagsplade	259027 9
Hovedlængde L ₁	35 mm
Plattestørrelse	8 mm
Underlægsplade	259033 6
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	DWLNR/L 2525M08
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Klo, skrue, fjeder	259036 25

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder