



## Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 12X1,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130500 12X1,5
GTIN	4067263036371
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

### Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	10,5 mm
Norm	DIN 2181
Skafftirkant □	7 mm
Gevind-Ø	12 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Samlet længde L	70 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Gevindtype	MF
Gevinddybde	24 mm
Gevindstørrelse	M12×1,5
Skæremateriale	HSS
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		