

**Garant****GARANT Master eco klemholder, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	259027 9
ISO-kode holder	DWLNLR/L 2525M08
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Serie	Master Eco
Klo, skrue, fjeder	259036 26
Underlægsplade	259033 6
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Plattestørrelse	8 mm

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder