



Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 14X1,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130500 14X1,5
GTIN	4067263036388
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	MF
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	28 mm
Skaft-Ø D _s	11 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstørrelse	M14×1,5
Norm	DIN 2181
Skaftfirkant □	9 mm
Kernehul-Ø	12,5 mm
Gevind-Ø	14 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Samlet længde L	70 mm

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		